

Tecnología Actualizada con Pantalla Táctil

No más secuencias de teclas complicadas, interruptores mecánicos o torpes. En solo unos simples pasos, puede reemplazar su control manual desactualizado por la tecnología de pantalla táctil SB-3 (SmartBlend™) de Conair.

La actualización del control WSB/GB puede utilizarse en mezcladores WSB/GB de todos los tamaños para convertir el control con interruptores mecánicos al control SB-3 con pantalla táctil. Esta tecnología ofrece gráficos a todo color y una configuración del mezclador rápida y fácil.



Control WSB/GB

Intuitivo: Fácil de Configurar; Fácil de Utilizar

La actualización del control WSB/GB convertirá el control manual del mezclador al control Conair SB-3.

Simplemente reemplace su control manual WSB/GB por el control de actualizado WSB/GB y un panel de operador con pantalla táctil TrueBlend™. Una vez instalada la interfaz táctil, funcionará exactamente como un control TrueBlend.

▶ Fácil de instalar

En solo unos cuantos simples pasos, puede reemplazar su desactualizado control manual con la tecnología de pantalla táctil Conair SB-3 (SmartBlend™). La caja convertidora se diseñó específicamente para caber en el espacio donde se encontraba el control WSB/GB. El control SB-3 se puede instalar cómodamente en su mezclador o en el soporte de mezclador.

▶ Control simple, más versátil


El control SB-3 es intuitivo, fácil de configurar, operar y solucionar problemas. Todos los puntos de ajuste se muestran simultáneamente. Sólo ingrese los porcentajes en la pantalla táctil del mezclador y el equipo hará el resto. El sistema pesa automáticamente los ingredientes de la receta en la secuencia adecuada y mantiene la relación de mezcla correcta.

▶ Actualice a la tecnología más reciente

El control SB-3 establece el estándar de excelencia en la industria. Nuestros clientes que han hecho el cambio a la tecnología de pantalla táctil están asombrados y encantados con la simplicidad e intuición de este control. Es más rápido, mejor y más fácil que la anticuada tecnología manual.




Especificaciones




Modelos	WSB/GB
Dimensiones pulgadas [mm]	
A - Altura	8.5 {215.9}
B - Ancho	12.1 {307.3}
C - Profundidad	8.1 {206.0}
Peso aproximado lb {kg}	
Instalado	14.0 {6.4}
Envío	24.0 {10.1}
Voltaje Amperaje a carga completa*	
110V/1/60Hz	5
220V/1/50Hz	3

Notas de especificación

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Consulte a un representante de Conair para obtener la información más actualizada.




El control WSB/GB incluye:




01 Control WSB/GB actualizado

02 6M de cable para conexión a interface TB



03 Panel SB-3 con pantalla táctil



04 Adaptador de celda de carga† (si es necesario)

Application Notes

† Los mezcladores modelo WSB y GB micro y 100 requieren un adaptador de celda de carga entre el cable de celda de carga existente y la conexión de celda de carga en el control actualizado.

La actualización WSB/GB puede aplicarse en un control WSB/GB existente con un conector anfenol de 17 terminales y soneloides de 24VDC. La actualización del control WSB/GB no está disponible para modelos anfenol de 8 o 14 terminales con solenoides de 120VDC.

Se requerirán cambios menores en el cableado para modificar el sensor de nivel de la cámara de mezcla de normalmente abierto a normalmente cerrado. Las instrucciones detalladas aparecen en la guía del usuario. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas sólo por personal calificado.